

EXPORT ONLY

AQUAPURE II

ÚNICO SISTEMA DE CUIDADO FACIAL
INTELIGENTE



www.cluederm.com

Entire Beauty Solution

atm

Cluederm™

Más pureza,
más juventud

AQUAPURE II



EXFOLIACIÓN PROFUNDA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA AD PEEL


La tecnología AD Peel genera canales en la piel optimizando la distribución de las soluciones para maximizar los efectos de la microdermabrasión.



Nueva tecnología AD Peel mejorada

TECNOLOGÍA DE VACÍO MF(MICRO-FOCUSED) NEEDLE

La nueva tecnología de administración transdérmica con vacío maximiza la comodidad, la eficacia y los resultados del tratamiento.



Amigable interfaz Smart Auto- Reaction

La interfaz inteligente Smart Auto-Reaction detecta y permite reconocer automáticamente todas las piezas de mano.

Tecnología precisa para controlar las soluciones

Utiliza una válvula de ajuste estable para distribuir equitativamente todas las soluciones que se aplicarán durante el tratamiento.

Uso simultáneo de luz LED

Permite tratar a dos pacientes de manera simultánea.

Mayor potencia de succión

Equipado con cabezales de dos motores para producir mejores resultados en los tratamientos.

*Potencia de succión mayor que la versión previa (2,5 veces)

TERAPIA LIGHTPURE LED COLOR

625nm


Actividad celular. Reafirmante de la piel eficacia antienvjecimiento

520nm

Equilibra el agua y el sebo

465nm

Bactericida y antiinflamatorio



ROJO



VERDE



AZUL

AQUASOLUTION

PEEL+

El primer paso del tratamiento es el proceso de descamación sin irritar la piel, el cual facilita la exfoliación acelerada, la remoción de la piel muerta y otras impurezas.



SEBO+

El segundo paso del tratamiento es la disolución del sebo, el tratamiento de comedones y el control de poros dilatados, otorgando a la piel un balance entre texturas oleosas y humectadas.



REJUVE+

El último paso del tratamiento consiste en estimular la elasticidad de la piel induciendo la regeneración de colágeno y elastina y mejorando la inhibición de la pérdida de humedad al mejorar la capacidad de retención de agua.



CLEANSYS

Con el fin de proveer un agente de limpieza conveniente y específicamente creado para las agujas del sistema, CLEANSYS orienta sobre procedimientos simples de mantención del AQUAPURE



Antes

Después del procedimiento



Antes

Después del procedimiento

APLICADORES MEJORADOS



**Micro
Needle**



**Diamond
Peel**



**Aqua
Peel**



**Terapia
LED
Light**

FUNCIONES DEL AQUAPUREII

Rejuvenecimiento de la piel

**Exfoliación Profunda y
extracción**

Suavización de la piel

Administración transdérmica

**Blanqueamiento de la
piel**

**Estimulación de la
piel**

Acné y antibacteriano

Relajación de la piel

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Voltaje de entrada	100~240V, 50/60Hz
Panel	panel táctil
Dimensiones	365 x 523 x 460mm (WxDxH)
Peso	14kg

Solución completa de Belleza

